

FICHE TECHNIQUE BASCULES AJUSTABLES POUR CLOISONS CREUSES



Avantages :

Gain de temps : ajustage rapide de la longueur.
Stockage facilité : 1 seule cheville pour tous les supports creux de 10 à 92 mm.
Démontage complet possible.

* 1 daN = environ 1 kg.

Application(s) :

Fixation dans les supports creux et secs de type parpaing, brique, plaque de plâtre et faux-plafond.

Détails techniques :

Bascule en acier zingué.
Anneau d'ajustement et chaîne de montage en polypropylène.
Longueur de bascule (mm) : 50.
Espace minimum derrière le support (mm) : 52.
Longueur vissée minimale dans la bascule (mm) : 20.

Mode d'utilisation :

1. Percer le trou de perçage de Ø 13 mm. Maintenir la bascule d'ancrage en position horizontale le long de la chaîne de montage, puis l'introduire à travers le trou.
2. Tirer vers soi la chaîne de montage jusqu'à ce que la bascule d'ancrage soit perpendiculaire au mur.
3. Ajuster l'anneau jusqu'à ce que l'anneau et le mur forment une surface plane.
4. Casser la chaîne de montage au niveau de l'anneau.
5. Placer l'objet à fixer sur la surface de l'anneau. Insérer le boulon ou la tige filetée (de diamètre approprié) puis serrer.

Conseils :

Pour supports creux de 10 à 92 mm.

Référence	Ø (mm)	Ø de perçage (mm)	Résistance à l'arrachement (daN)* plaque de plâtre 12.5 mm	Résistance à l'arrachement (daN)* plaque de plâtre 2 x 12.5 mm	Résistance au cisaillement (daN)* plaque de plâtre 12.5 mm	Résistance au cisaillement (daN)* plaque de plâtre 2 x 12.5 mm	Conditionnement par boîte
-----------	--------	-------------------	--	--	--	--	---------------------------

BIZ 710 155	5	13	13	22	33	67	50
BIZ 710 156	6	13	13	22	33	67	50

BizLine SAS - 13 boulevard du Fort de Vaux - 75017 Paris - France | Téléphone : +33.1.42.85.85.00 - Fax : +33.1.42.85.71.84
SAS au capital social de 537 715 EUROS - 331 816 538 RCS Paris | www.bizline.com - Édition Octobre 2017